



## Mașină de carotat, Tip: 727041



### Date comandă

Numărul de comandă 076520 727041

GTIN 4014586872834

Clasa articolului 03F

### Descriere

#### Execuție:

- **Funcționarea sigură și precisă în orice poziție este asigurată de forța ridicată de prindere magnetică.**
- **Alimentare integrată cu lichid de răcire pentru tăiere curată și durabilitate ridicată a sculei.**
- **Afișare convenabilă a forței de fixare a magnetului.**
- **Rotație la dreapta / la stânga (chiar și la filetare).**
- **Construcție optimizată în funcție de greutate.**

Mașină de găurit cu talpă, ușoară, cu manevrare simplă pentru găurirea eficientă în atelier sau pe șantier.

#### Mașini de găurit cu talpă magnetică și 2 viteze

- **Roata de avans poate fi schimbată din lateral.**
- **Forță ridicată de prindere magnetică.**
- **Reglare în 5 trepte a turației și memorie a turației.**

#### Execuție text publicitar:

Mașină de găurit cu talpă, ușoară, cu manevrare simplă pentru găurirea eficientă în atelier sau pe șantier.

#### Livrare:

Inclusiv recipient cu lichid de răcire, centură de fixare, 1× știft de centrare, cârlig pentru așchii metalice, geantă.

**Accesorii opționale:**

La cerere.

**Notă:**

Burghiile de carotat din carbură și suporturile sunt prezentate începând de la Cod 119000. Sistemul de prindere recomandat QuickIN-Max și burghiile de carotat din carbură max. DM 100 mm se livrează la cerere.

## Descriere tehnică

Interval de turație treapta 1	130 - 260 min <sup>-1</sup>
Lungime talpă magnetică	195 mm
Lățime	198 mm
Formă portsculă	QuickIN
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	16 mm
Lățime talpă magnetică	90 mm
Greutate	13,2 kg
Lungime	311 mm
Ø maxim teșire	31 mm
Cursa de lucru	145 mm
Ø maxim frecare	16 mm
Denumirea producătorului	KBM50Q
Putere absorbită	1200 W
Tensiune de rețea	230 V
Înălțime	730 mm
Interval de turație treapta 2	260 - 520 min <sup>-1</sup>
Ø maxim carotare în oțel	12 - 50 mm
Ø maxim filetare în oțel	M16 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Mașină de carotat

## Accesorii

Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35

Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 26 mm

119000 26

Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 43 mm

119000 43