

Garant**Portscule cu strângere rapidă, HSK-F 63 scurt, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308184 16 |
| GTIN | 4045197588043 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Ajustare integrată a lungimii sculelor, de la Ø de strângere D₁ 6 mm (cursă de ajustare 10 mm).

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

Fără găuri filetate pentru șuruburi de echilibrare și **fără filet pentru conducta de răcire.**

GARANT: suprafețele zonei de acționare pentru re poziționare sunt rectificat e. **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**

Aplicație:

- **Pentru fixarea frezelor și a burghiilor cu coadă cilindrică în toleranța h6.**
- **Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.**

Livrare:

La menghine cu reglarea lungimii, incl. șurub de reglare a lungimii (de la Ø de strângere D₁ 6 mm).

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416, unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450, set șurub de echilibrare Cod 309906 180.

Descriere tehnică

| | |
|------------------|-------|
| Ø D ₂ | 27 mm |
|------------------|-------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Lungime activă dimensiune A | 95 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 16 mm |
| Ø exterior D | 34 mm |
| Suport | HSK-F 63 scurt |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Forma | F |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|--|----------------|
| Unitate de fretare compactă Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Dulap integrat în bază | 354290 |
| Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Unitate de răcire Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm | 354235 12,1-16 |
| Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |