



Aparat universal de lipit Multi-TC cu reglare a temperaturii, Putere de încălzire: 75W



Date comandă

Numărul de comandă	082150 75
GTIN	4003008065664
Clasa articolului	04C

Descriere

Execuție:

Aparat de lipit performant universal echipat cu un senzor de temperatură sensibil, poziționat direct sub vârful de lipire încălzit din interior. Combinația dintre această înregistrare directă a temperaturii și sistemul electronic de reglare cu precizie integrat în mâner, permite executarea profesională atât a celor mai **dificile lucrări de lipire** a componentelor electronice sensibile, cât și a **aplicațiilor cu un necesar foarte mare de căldură**.

Aplicație:

Pentru aplicații mobile în domeniile service, întreținere și reparații. ERSA Multi-TC prezintă funcțiile unei stații mari de lipire, fără a dispune însă de o separare galvanică.

Descriere tehnică

Puterea maximă de încălzire	285 W
Putere de încălzire	75 W
Interval de reglare a temperaturii vârfului de lipit	250 - 450 °C
Greutate fără cablu de alimentare	60 g
Timp de încălzire	cca 34 s
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aparat de lipit

Accesorii

Sârmă de lipire fără plumb Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolă de 250 g Ø sârmei de lipire 1,5 mm	082365 1,5
Pompă de absorbție PDD03, plastic, antistatică	082355
Vârf de lipire Denumirea producătorului BDLF	082400 BDLF
Sârmă de lipire fără plumb Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolă de 250 g Ø sârmei de lipire 1 mm	082365 1