

Garant**Portscule cu strângere rapidă, HSK-F 63 A = 120, Ø de strângere D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308193 25
GTIN	4045197588180
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

GARANT: suprafețele zonei de acționare pentru re poziționare sunt rectificat e. **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**

Fără găuri filetate pentru șuruburi de echilibrare și **fără filet pentru conducta de răcire.**
Ajustare integrată a lungimii sculelor, de la Ø de strângere D₁ 6 mm (cursă de ajustare 10 mm).

Aplicație:

- Pentru fixarea frezelor și a burghiilor cu coadă cilindrică în toleranța h6.
- Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Livrare:

La menghine cu reglarea lungimii, incl. șurub de reglare a lungimii (de la Ø de strângere D₁ 6 mm).

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416, unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450, set șurub de echilibrare Cod 309906 180.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	25 mm
------------------------------	-------

Fișă de date

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø D ₂	44 mm
Ø exterior D	53 mm
Suport	HSK-F 63 A = 120
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	F
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/308193-25>