



Suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile VARIA VX3, VX3, Ø de strângere D1: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă

319823 6

GTIN

2050001743619

Clasa articolului

33E

Descriere

Execuție:

VX – Prindere în trei puncte fără forță transversală prin intermediul inelului segmentat integral.

Rezistență la un moment de până la 200 Nm datorită poligonului.

Avantaj:

- **Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum și schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.**
- **Sculele sunt plasate pe mașină reglate în prealabil.**
- **Structură compactă – costuri reduse pe bucată.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare cu aplatizare plană sau înclinată.

Notă:

Momentul maxim de strângere pentru VX3 și VX4 la 5,7 Nm se poate obține cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiți dincolo de opritor.

Model extrascurt la cerere. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm setul de curățare EWS Clean

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A

16 mm

Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Suport	VX3
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK