

SWISS TOOLS

**Portsculă axială, triplă, pe dreapta, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată: 20mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 318814 20     |
| GTIN               | 2050001672650 |
| Clasa articolului  | 36D           |

**Descriere****Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

**Descriere tehnică**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Pentru fixare pătrată               | 20 mm       |
| Lungime activă dimensiune A         | 90 mm       |
| B                                   | 30 mm       |
| Lungime de strângere L <sub>1</sub> | 45 mm       |
| Ø exterior D                        | 90 mm       |
| Suport                              | HSK-T 63    |
| Normă pentru suport                 | ISO 12164-3 |
| Răcire interioară                   | da          |
| Tip produs                          | Portsculă   |

