

SWISS TOOLS

Portsculă axială, triplă, pe dreapta, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată: 25mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318814 25
GTIN	2050001672667
Clasa articolului	36D

Descriere**Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Descriere tehnică

Lungime de strângere L ₁	58 mm
Pentru fixare pătrată	25 mm
B	40 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	102 mm
Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă

