


PRYOR

Cifre și litere înlocuibile pentru poansoane, scris normal, set 0 – 9 și A – Z,
Înălțimea scrisului: 5mm



Date comandă

Numărul de comandă	085480 5
GTIN	5022044020160
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Instrument de imprimare de înaltă precizie pentru marcarea rapidă cu **mai multe litere și cifre simultan.**

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor (de exemplu plăcuțe de construcție, unelte, componente de mașină etc.) cu o **rezistență de până la 1200 N/mm².**

Livrare:

100 tipuri de poansoane
12 distanțiere (înălțimea scrisului 5 mm: 6 bucăți)
1 pensetă
1 cheie hexagonală
1 clemă
În cutie din plastic.

Piese de schimb:

Cu Cod 085481 se pot comanda tipuri individuale cu precizarea înălțimii dorite a scrisului / tipului (de ex. Cod 085481 Ref. 3/E).

Descriere tehnică

Lungime tip de poansoane	19,05 mm
Numărul tipurilor de poansoane care pot fi utilizate simultan	8
Înălțime tip de poansoane	8 mm
Înălțimea scrisului	5 mm
Lungimea suportului de poanson	39 mm
Lățime tip de poansoane	4,8 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/7 mm	085481 5/7
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/E mm	085481 5/E
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/M mm	085481 5/M
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/8 mm	085481 5/8
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/V mm	085481 5/V
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/. mm	085481 5/.
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/T mm	085481 5/T
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/W mm	085481 5/W
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/U mm	085481 5/U
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/Y mm	085481 5/Y
	085481 5/L

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/L mm

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/2 mm

085481 5/2

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/+ mm

085481 5/+

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/F mm

085481 5/F

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/5 mm

085481 5/5

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/R mm

085481 5/R

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/D mm

085481 5/D

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/6 mm

085481 5/6

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5LEER mm

085481 5LEER

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/H mm

085481 5/H

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/& mm

085481 5/&

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/P mm

085481 5/P

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/1 mm

085481 5/1

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/N mm

085481 5/N

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/C mm

085481 5/C

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/0 mm

085481 5/0

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/S mm

085481 5/S

085481 5/J

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/J mm

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/G mm

085481 5/G

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/I mm

085481 5/I

Poansoane interschimbabile Set de cifre 0 – 9 Înălțimea
scrisului 5 mm

085483 5

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/Q mm

085481 5/Q

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/O mm

085481 5/O

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/, mm

085481 5/,

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/3 mm

085481 5/3

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/Z mm

085481 5/Z

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/9 mm

085481 5/9

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/A mm

085481 5/A

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/X mm

085481 5/X

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/K mm

085481 5/K

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/4 mm

085481 5/4

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5// mm

085481 5//

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/- mm

085481 5/-

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 5/B mm

085481 5/B

085482 4-5

Suport pentru poansoane individuale din setul Cod 085480
Recomandat pentru înălțimea scrisului 4-5 mm
