

SWISS TOOLS

**Suporturi pentru strunjit, PSC-40, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318886 10
GTIN	2050001714619
Clasa articolului	36D

**Descriere****Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.  
Pentru prinderea barelor de strunjit.

**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Lungime activă dimensiune A	65 mm
L <sub>1</sub>	43 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	PSC-40
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

