

SWISS TOOLS

Suporturi pentru strunjit, PSC-40, Ø de strângere D1: 12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318886 12
GTIN	2050001714626
Clasa articolului	36D

Descriere**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.
Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

L ₁	43 mm
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø exterior D	36 mm
Suport	PSC-40
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

