



Ciocan rotopercutor 230 V, Tip: PLH32XE



Date comandă

Numărul de comandă	075520 PLH32XE
GTIN	4002395233342
Clasa articolului	03M

Descriere

Execuție:

- Ciocane rotopercutoare robuste, cu mecanism pneumatic de percuție.
- Prindere pentru burghiu SDS-Plus.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze foarte rezistentă.
- Rotație pe dreapta / stânga, stop percuție și sistem electronic de reglare a turației.

Ciocan combinat cu putere mare de percuție, alimentat la rețea, pentru găurire de până la 32 mm în beton. Cablu de rețea de 4 m.

- Sistem de schimbare rapidă a sculelor FIXTEC pentru schimbarea fără scule între suportul SDS-Plus și mandrina metalică cu prindere rapidă.
- Oprește la rotație pentru lucrări ușoare cu dalta.
- Cuplajul de siguranță protejează utilizatorul și mașina dacă se blochează burghiul.
- Sistem anti-vibrații AVS.

Avantaj:

Sistem antivibrații.

Livrare:

Inclusiv adaptor FIXTEC SDS-Plus, mandrină cu prindere rapidă de 1,5 – 13 mm, mâner suplimentar cu opritor fix pentru adâncimea de găurire, geantă de transport.

Notă:

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Pentru acumulatori de schimb și încărcător recomandați, vezi de la Cod 073808 și Cod 073840.

Descriere tehnică

Putere absorbită	900 W
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	16 mm
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Număr maxim de percuții	4500 min ⁻¹
Denumirea producătorului	PLH32XE
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Greutate	3,6 kg
Formă portsculă	SDS-Plus
Vibrație maximă conform EN	22 m/s ²
Energie de impact	3,8 J
Ø maxim de găurire spiralată în beton	32 mm
Interval de turație	0 - 800 min ⁻¹
Coadă tip	SDS Plus
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Ciocan rotopercutor

Accesorii

Set de burghie universale de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 4-10 mm	787057 4-10
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 12 mm	787060 12
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 10 mm	787060 10

Set de burghie universale din carburălung Ø burghiului
6-12 mm

787055 6-12

Set de burghie universale din carbură Ø burghiului 4-10
mm

787050 4-10

Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø
burghiului 8 mm

787060 8