

SWISS TOOLS

## Portsculă diagonală 45°, pe dreapta, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 20mm



### Date comandă

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Numărul de comandă | 318880 20 |
| GTIN               |           |
| Clasa articolului  | 36D       |

### Descriere

#### Execuție:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

#### Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

#### Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Răcire interioară: da

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

B: 30 mm

Ø exterior D: 80 mm

Deplasare a axei vârfului f: 15 mm

### Descriere tehnică

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Pentru fixare pătrată       | 20 mm  |
| Deplasare a axei vârfului f | 15 mm  |
| Lungime activă dimensiune A | 100 mm |
| B                           | 30 mm  |
| Ø exterior D                | 80 mm  |
| Suport                      | PSC 63 |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Normă pentru suport | ISO 26623-2 |
| Răcire interioară   | da          |
| Tip produs          | Portsculă   |