

SWISS TOOLS

Portsculă axială, individuală, pe dreapta, HSK-T 40, Pentru fixare pătrată: 20mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318602 20
GTIN	2050001714237
Clasa articolului	36D

Descriere**Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Descriere tehnică

B	30 mm
Pentru fixare pătrată	20 mm
Lungime de strângere L ₁	45 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	80 mm
Suport	HSK-T 40
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă

