

SWISS TOOLS

**Suporturi pentru strunjit, HSK-T 63, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318830 12
GTIN	2050001672728
Clasa articolului	36D

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prinderea barelor de strunjit.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm
L <sub>1</sub>	34 mm
Ø exterior D	36 mm
Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK