

SWISS TOOLS

Portsculă diagonală 45°, pe dreapta, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 25 mm



Date comandă

Numărul de comandă	318880 25
GTIN	2050001672858
Clasa articolului	36D

Descriere

Execuție:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Răcire interioară: da

Lungime activă dimensiune A: 110 mm

B: 40 mm

Ø exterior D: 102 mm

Deplasare a axei vârfului f: 15 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	110 mm
Pentru fixare pătrată	25 mm
B	40 mm
Deplasare a axei vârfului f	15 mm
Ø exterior D	102 mm
Suport	PSC 63

Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă