

SWISS TOOLS

**Suporturi pentru strunjit, HSK-T 63, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318830 16
GTIN	2050001672735
Clasa articolului	36D

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prinderea barelor de strunjit.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	75 mm
L <sub>1</sub>	49 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Ø exterior D	40 mm
Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK