

SWISS TOOLS

**Suporturi pentru strunjit, PSC-50, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318887 8
GTIN	2050001714664
Clasa articolului	36D

**Descriere****Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.  
Pentru prinderea barelor de strunjit.

**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	70 mm
L <sub>1</sub>	48 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	PSC-50
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

