

SWISS TOOLS

Portsculă axială, individuală, pe stânga, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 25mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318864 25
GTIN	2050001673428
Clasa articolului	36D

Descriere**Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	130 mm
Pentru fixare pătrată	25 mm
Lungime de strângere L ₁	102 mm
B	40 mm
Ø exterior D	102 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă

