



Portsculă cu strângere rapidă, HSK-A 100 scurt, Ø de strângere D1: 32mm



Date comandă

Numărul de comandă	308268 32
GTIN	2050001690531
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

Ajustare integrată a lungimii sculelor, de la Ø de strângere D₁ 6 mm (cursă de ajustare 10 mm). De la Ø de strângere D₁ 6 mm cu găuri filetate pentru șuruburi de echilibrare.

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

Aplicație:

- **Pentru fixarea frezelor și a burghiilor cu coadă cilindrică în toleranța h6.**
- **Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.**

Livrare:

La menghine cu reglarea lungimii, incl. șurub de reglare a lungimii (de la Ø de strângere D₁ 6 mm).

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416, unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450, set șurub de echilibrare Cod 309906 180.

Descriere tehnică

Ø D ₂	44 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	53 mm

Suport	HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Dulap integrat în bază	354290
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm	354240 20-32
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1