



## Aparat de filetare Rubber-Flex Pentru bușe elastice multifuncționale, Tip: M1,4-7



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 333500 M1,4-7 |
| GTIN               | 4045197312679 |
| Clasa articolului  | 35D           |

### Descriere

#### Execuție:

- Pentru mașini cu un singur sens de rotație.
- Cuplajul cu fricțiune de siguranță reglabil protejează tarodul împotriva ruperii.
- Compensarea lungimii la tracțiune și presiune, echilibrează diferența dintre avansul mașinii și pasul filetelui.
- Avansul automat garantează execuția filetelui conform dimensiunilor cerute.
- Retur rapid automat 1,6 : 1.
- Rotirea la dreapta și rotirea la stânga sunt posibile fără comutare.
- Utilizarea bușelor elastice Rubber-Flex sau a capetelor de schimbare rapidă.
- Mecanism de amortizare scurt pentru execuția primei spire, permite așchiera fără a secționa filetul.

Ref. M3–M12 și M10–M30 cu dispozitiv de strângere dublu.

#### Igeltext:

Piuliță pentru reglarea adâncimii de filetare cu precizie,  $\pm 0,1$  mm.

#### Aplicație:

- Fixare într-un ax rotativ.
- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.

- **Fără comutare prealabilă pentru filet pe stânga sau pe dreapta, de folosit pentru gaură înfundată și gaură străpunsă.**

**Livrare:**

Inclusiv braț de susținere iar la Cod 333500 inclusiv 2 bucșe elastice multifuncționale (Rubber-Flex), 2 chei fixe și 1 șurubelniță pentru șuruburi cu locaș hexagonal corespunzătoare aparatului!

**Accesorii opționale:**

Bucșă elastică multifuncțională (Rubber-Flex) Cod 333640, dispozitiv de prindere de schimb Cod 333630, consultați lista cu piese de schimb.

**Notă:**

Cozi conice recomandate Cod 342500; 342600.

## Descriere tehnică

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lungimea automată a cursei          | 10 mm                  |
| Turație maximă in avans             | 1400 min <sup>-1</sup> |
| Gamă de Ø pentru bucșele elastice 2 | 4,5 - 6,5 mm           |
| Lungimea totală                     | 131 mm                 |
| Antrenor conic DIN 238              | B 12                   |
| Greutate                            | 0,8 kg                 |
| Gamă de Ø pentru bucșele elastice 1 | 2,5 - 4,5 mm           |
| Gamă de filetare                    | M1,4 - M7              |
| Ø carcasă                           | 52 mm                  |
| Tip produs                          | Capete de filetare     |

## Accesorii

|   |                |
|---|----------------|
| Bucșă elastică multifuncțională Rubber-Flex Gamă de prindere Ø 2,5-4,5 mm | 333640 2,5-4,5 |
|---|----------------|

|   |                |
|---|----------------|
| Bucșă elastică multifuncțională Rubber-Flex Gamă de prindere Ø 4,5-6,5 mm | 333640 4,5-6,5 |
|---|----------------|