



Aparat de filetare Rubber-Flex Pentru bușe elastice multifuncționale, Tip: M3-12



Date comandă

Numărul de comandă	333500 M3-12
GTIN	4045197312686
Clasa articolului	35D

Descriere

Execuție:

- Pentru mașini cu un singur sens de rotație.
- Cuplajul cu fricțiune de siguranță reglabil protejează tarodul împotriva ruperii.
- Compensarea lungimii la tracțiune și presiune, echilibrează diferența dintre avansul mașinii și pasul filetului.
- Avansul automat garantează execuția filetului conform dimensiunilor cerute.
- Retur rapid automat 1,6 : 1.
- Rotirea la dreapta și rotirea la stânga sunt posibile fără comutare.
- Utilizarea bușelor elastice Rubber-Flex sau a capetelor de schimbare rapidă.
- Mecanism de amortizare scurt pentru execuția primei spire, permite așchiera fără a secționa filetul.

Ref. M3–M12 și M10–M30 cu dispozitiv de strângere dublu.

Igeltext:

Piuliță pentru reglarea adâncimii de filetare cu precizie, $\pm 0,1$ mm.

Aplicație:

- Fixare într-un ax rotativ.
- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.

- **Fără comutare prealabilă pentru filet pe stânga sau pe dreapta, de folosit pentru gaură înfundată și gaură străpunsă.**

Livrare:

Inclusiv braț de susținere iar la Cod 333500 inclusiv 2 bucșe elastice multifuncționale (Rubber-Flex), 2 chei fixe și 1 șurubelniță pentru șuruburi cu locaș hexagonal corespunzătoare aparatului!

Accesorii opționale:

Bucșă elastică multifuncțională (Rubber-Flex) Cod 333640, dispozitiv de prindere de schimb Cod 333630, consultați lista cu piese de schimb.

Notă:

Cozi conice recomandate Cod 342500; 342600.

Descriere tehnică

Gamă de filetare	M3 – M12
Antrenor conic DIN 238	B 16
Lungimea automată a cursei	15 mm
Ø carcasă	70 mm
Gamă de Ø pentru bucșele elastice 2	6,5 - 10 mm
Turație maximă in avans	1100 min ⁻¹
Gamă de Ø pentru bucșele elastice 1	3,5 - 6,5 mm
Greutate	1,7 kg
Lungimea totală	176 mm
Tip produs	Capete de filetare

Accesorii

Bucșă elastică multifuncțională Rubber-Flex Gamă de prindere Ø 3,5-6,5 mm	333640 3,5-6,5
Dispozitiv de fixare Recomandat pentru tipul M3-12	333630 M3-12
Bucșă elastică multifuncțională Rubber-Flex Gamă de prindere Ø 6,5-10 mm	333640 6,5-10