



## Aparat de filetare Rubber-Flex Pentru bușe elastice multifuncționale, Tip: M5-20



### Date comandă

Numărul de comandă	333500 M5-20
GTIN	4045197312693
Clasa articolului	35D

### Descriere

#### Execuție:

- Pentru mașini cu un singur sens de rotație.
- Cuplajul cu fricțiune de siguranță reglabil protejează tarodul împotriva ruperii.
- Compensarea lungimii la tracțiune și presiune, echilibrează diferența dintre avansul mașinii și pasul filetelui.
- Avansul automat garantează execuția filetelui conform dimensiunilor cerute.
- Retur rapid automat 1,6 : 1.
- Rotirea la dreapta și rotirea la stânga sunt posibile fără comutare.
- Utilizarea bușelor elastice Rubber-Flex sau a capetelor de schimbare rapidă.
- Mecanism de amortizare scurt pentru execuția primei spire, permite așchiera fără a secționa filetul.

Ref. M3–M12 și M10–M30 cu dispozitiv de strângere dublu.

#### Igeltex:

Piuliță pentru reglarea adâncimii de filetare cu precizie,  $\pm 0,1$  mm.

#### Aplicație:

- Fixare într-un ax rotativ.
- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.

- **Fără comutare prealabilă pentru filet pe stânga sau pe dreapta, de folosit pentru gaură înfundată și gaură străpunsă.**

**Livrare:**

Inclusiv braț de susținere iar la Cod 333500 inclusiv 2 bucșe elastice multifuncționale (Rubber-Flex), 2 chei fixe și 1 șurubelniță pentru șuruburi cu locaș hexagonal corespunzătoare aparatului!

**Accesorii opționale:**

Bucșă elastică multifuncțională (Rubber-Flex) Cod 333640, dispozitiv de prindere de schimb Cod 333630, consultați lista cu piese de schimb.

**Notă:**

Cozi conice recomandate Cod 342500; 342600.

## Descriere tehnică

Gamă de Ø pentru bucșele elastice 2	10 - 16 mm
Antrenor conic DIN 238	B 22
Gamă de Ø pentru bucșele elastice 1	4,5 - 10 mm
Lungimea automată a cursei	22 mm
Greutate	3,7 kg
Turație maximă in avans	750 min <sup>-1</sup>
Gamă de filetare	M5 – M20
Ø carcasă	85 mm
Lungimea totală	244 mm
Tip produs	Capete de filetare

## Accesorii

Bucșă elastică multifuncțională Rubber-Flex Gamă de prindere Ø 9-15 mm	333640 9-15
Dispozitiv de fixare Recomandat pentru tipul M3-12	333630 M3-12
Bucșă elastică multifuncțională Rubber-Flex Gamă de prindere Ø 4,5-10 mm	333640 4,5-10