



## Aparat de filetare Rubber-Flex Pentru bușe elastice multifuncționale, Tip: M10-30



### Date comandă

Numărul de comandă	333500 M10-30
GTIN	4045197312709
Clasa articolului	35D

### Descriere

#### Execuție:

- Pentru mașini cu un singur sens de rotație.
- Cuplajul cu fricțiune de siguranță reglabil protejează tarodul împotriva ruperii.
- Compensarea lungimii la tracțiune și presiune, echilibrează diferența dintre avansul mașinii și pasul filetului.
- Avansul automat garantează execuția filetului conform dimensiunilor cerute.
- Retur rapid automat 1,6 : 1.
- Rotirea la dreapta și rotirea la stânga sunt posibile fără comutare.
- Utilizarea bușelor elastice Rubber-Flex sau a capetelor de schimbare rapidă.
- Mecanism de amortizare scurt pentru execuția primei spire, permite așchiera fără a secționa filetul.

Ref. M3–M12 și M10–M30 cu dispozitiv de strângere dublu.

#### Igeltex:

Piuliță pentru reglarea adâncimii de filetare cu precizie,  $\pm 0,1$  mm.

#### Aplicație:

- Fixare într-un ax rotativ.
- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.

- **Fără comutare prealabilă pentru filet pe stânga sau pe dreapta, de folosit pentru gaură înfundată și gaură străpunsă.**

**Livrare:**

Inclusiv braț de susținere iar la Cod 333500 inclusiv 2 bucșe elastice multifuncționale (Rubber-Flex), 2 chei fixe și 1 șurubelniță pentru șuruburi cu locaș hexagonal corespunzătoare aparatului!

**Accesorii opționale:**

Bucșă elastică multifuncțională (Rubber-Flex) Cod 333640, dispozitiv de prindere de schimb Cod 333630, consultați lista cu piese de schimb.

**Notă:**

Cozi conice recomandate Cod 342500; 342600.

## Descriere tehnică

Ø carcasă	108 mm
Greutate	7,2 kg
Lungimea automată a cursei	30 mm
Antrenor conic DIN 238	B 24
Lungimea totală	303 mm
Turație maximă in avans	350 min <sup>-1</sup>
Gamă de Ø pentru bucșele elastice 1	10 - 16 mm
Gamă de Ø pentru bucșele elastice 2	16 - 23 mm
Gamă de filetare	M10 - M30
Tip produs	Capete de filetare

## Accesorii

Bucșă elastică multifuncțională Rubber-Flex Gamă de prindere Ø 10-16 mm	333640 10-16
---	--------------

Bucșă elastică multifuncțională Rubber-Flex Gamă de prindere Ø 16-23 mm	333640 16-23
---	--------------