

mato

Pompă de gresare cu pârghie de mână fără accesorii, 400 g



Date comandă

Numărul de comandă	083572
GTIN	4016553061067
Clasa articolului	08H

Descriere

Execuție:

Model industrial de înaltă calitate (realizează o ungere sigură) cu fixare continuă a tijeii pistonului. Se poate umple cu lubrifianț vărsat (conținut 500 cm³) respectiv cu cartuș (conținut 400 g).

Standard:

DIN 1283

Descriere tehnică

Presiune de verificare	800 bar
Racord filetat pentru furtun	R1/8 inch
Presiune de lucru	400 bar
Conținut	400 g
Caracteristici nume produs	400 g
Tip produs	Pompă pentru gresare

Accesorii

Racord hidraulic de prindere cu 4 canelurisafeLOCK Racord filetat 1/8	083596 1/8
---	------------

Furtun armat cu racord hidraulic de prindere cu 4 caneluri Racord filetat 1/8	083586 1/8
Țeava duzei cu racord universal Racord filetat 1/8	083583 1/8
Țeava duzei cu racord ascuțit Racord filetat 1/8	083584 1/8
Furtun armat cu cuplaj culisant Racord filetat 1/8	083588 1/8
Cartuș lubrifiant multifuncțional pentru Pompe de gresare standard Tip PLUS	083590 PLUS
Racord hidraulic de prindere cu 4 caneluri Racord filetat 1/8	083589 1/8
Cartuș lubrifiant multifuncțional pentru Pompe de gresare standard Tip UNI	083590 UNI