

HOLEX**Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, SK 40, Gama de filetare: M6-20****Date comandă**

Numărul de comandă	334634 M6-20
GTIN	4045197488459
Clasa articolului	32P

Descriere**Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

Aplicație:

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

Accesorii opționale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308835.

Notă:

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Compensarea lungimii presiune: 12,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 12,5 mm

Ø exterior D: 55 mm

Ø interior D₁: 31 mm

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Descriere tehnică

Ø exterior D	55 mm
Gama de filetare	M6 – M20
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Compensarea lungimii presiune	12,5 mm
Ø interior D ₁	31 mm
Compensarea lungimii cursă	12,5 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335430 7
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335430 9
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335647 12
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335620 14
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335620 6
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335647 10
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
	308740 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, 9 buc. 335470

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm 335620 10

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308625 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308650 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm 335430 6

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308790 40

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm 335647 9

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm 335430 16

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm 335620 8

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm 335620 16

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308765 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm 335430 11

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M 308670 40M

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm 335620 7

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308630 40

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm 335647 16

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335430 14
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335430 8
Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335620 11
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335430 12
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335430 10
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335647 8
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335620 12

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335647 6
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335620 9