

**Garant****Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, SK 50, Gama de filetare: M6-20****Date comandă**

Numărul de comandă	334638 M6-20
GTIN	4045197488473
Clasa articolului	31P

**Descriere****Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

**Cu bucsă ușoară, fără joc, pentru compensarea lungimii.**

**Aplicație:**

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

**Accesorii opționale:**

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308835.

**Notă:**

- **Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.**
- **Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.**

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Compensarea lungimii presiune: 12,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 12,5 mm

Ø exterior D: 55 mm

Ø interior D<sub>1</sub>: 31 mm

Lungime activă dimensiune A: 83 mm

## Descriere tehnică

Ø interior D <sub>1</sub>	31 mm
Ø exterior D	55 mm
Compensarea lungimii presiune	12,5 mm
Compensarea lungimii cursă	12,5 mm
Gama de filetare	M6 – M20
Lungime activă dimensiune A	83 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

## Accesorii

Șurub de tragere special fără filet interioaretașat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335430 14
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, 9 buc.	335470
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentruȘurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335620 9

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335647 16
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335620 10
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335647 9
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335620 7
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335430 11
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335647 6
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335430 9
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335620 11
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335430 8
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335647 10
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335620 12
Accesoriu pentru moment de strângere pentruȘurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308812 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335620 6
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335620 14
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335430 12
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335647 12
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335620 8
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335430 16
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335430 10
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335620 16
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335647 8
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335430 7
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335430 6
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50

