

HOLEX**Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, Ø cozii 20 mm, Gama de filetare: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	334622 M3-12
GTIN	4045197487872
Clasa articolului	32P

Descriere**Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de aşchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

Cu coadă cilindrică conform DIN 1835 – Forma B și E.

Aplicație:

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

Accesorii opționale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Notă:

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Compensarea lungimii presiune: 7,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 7,5 mm

Ø exterior D: 38 mm

Ø interior D₁: 19 mm

Lungime activă dimensiune A: 41 mm

Descriere tehnică

Compensarea lungimii presiune	7,5 mm
Ø exterior D	38 mm
Ø interior D ₁	19 mm
Lungime activă dimensiune A	41 mm
Compensarea lungimii cursă	7,5 mm
Gama de filetare	M3 – M12
Suport	Ø cozii 20 mm
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

Accesorii

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335610 6
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335645 6
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335610 11
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335610 10
Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, 8 buc.	335460
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335610 8
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335420 7
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335645 10
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335420 10
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335610 7
	335645 3,5

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø
cozii tarodului 3,5 mm

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm

335610 3,5

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335420 11

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm

335420 9

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm

335610 9

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

335420 8

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø
cozii tarodului 7 mm

335645 7

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø
cozii tarodului 9 mm

335645 9

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm

335420 3,5

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm

335420 4,5

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm

335610 4,5

Set de capete cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță
cu fricțiune, 8 buc.

335650

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335420 6

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø
cozii tarodului 4,5 mm

335645 4,5

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø
cozii tarodului 8 mm

335645 8