

SWISS TOOLS

Portcuțit de retezat radial, PSC-50, pentru înălțimea lamei H: 26 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318899 26
GTIN	2050001714718
Clasa articolului	36D

Descriere**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru prinderea lamelor de retezat.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Lungime activă dimensiune A: 58 mm

L₁: 53 mm

Ø exterior D: 80 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	58 mm
L ₁	53 mm

pentru înălțimea lamei H	26 mm
Ø exterior D	80 mm
Suport	PSC-50
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da