

Garant**Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, PSC 63, Gama de filetare: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	334660 M3-12
GTIN	4045197546821
Clasa articolului	31M

Descriere**Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

Cu bucsă ușoară, fără joc, pentru compensarea lungimii.

Aplicație:

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

Accesorii opționale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Normă pentru suport: ISO 26623-2

Compensarea lungimii presiune: 7,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 7,5 mm

Ø exterior D: 41 mm

Ø interior D₁: 19 mm

Lungime activă dimensiune A: 73 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	73 mm
Compensarea lungimii cursă	7,5 mm
Ø exterior D	41 mm
Ø interior D ₁	19 mm
Gama de filetare	M3 – M12
Compensarea lungimii presiune	7,5 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

Accesorii

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm	335645 3,5
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm	335645 4,5
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335420 8
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335420 7
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335420 6
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335645 6
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335610 8
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335610 10
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335420 9

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335420 11
Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, 8 buc.	335460
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335610 6
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm	335610 3,5
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335610 9
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335610 11
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335420 10
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335645 7
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335645 9
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm	335610 4,5
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm	335420 4,5
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335645 8
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335610 7
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm	335420 3,5
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335645 10