

**Portsculă forma B3 radială pe dreapta, scurtă, Ø cozii d1: 20 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319050 20
GTIN	4045197191014
Clasa articolului	32V

**Descriere****Execuție:**

- **Cementat HRC 58 ±2.**
- **Toate suprafețele funcționale rectificat.**
- **Cu duze sferice pentru răcire.**

**Aplicație:**

În special pentru prelucrare exterioară.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 55 mm

$b_2$ : 30 mm

$h_5$ : 30 mm

$h_6$ : 25 mm

**Descriere tehnică**

$b_1$	55 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20

$b_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
$l_2$	30 mm
$h_2$	22 mm
Ø cozii $d_1$	20 mm
$h_5$	30 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	25 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI