



## Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, SK 50, Gama de filetare: M3-12



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 334642 M3-12  |
| GTIN               | 4045197488480 |
| Clasa articolului  | 32P           |

### Descriere

#### Execuție:

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

#### Aplicație:

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

#### Accesorii opționale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308835.

#### Notă:

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Compensarea lungimii presiune: 7,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 7,5 mm

Ø exterior D: 38 mm

Ø interior D<sub>1</sub>: 19 mm

Lungime activă dimensiune A: 62 mm

### Descriere tehnică

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Compensarea lungimii presiune | 7,5 mm                              |
| Compensarea lungimii cursă    | 7,5 mm                              |
| Lungime activă dimensiune A   | 62 mm                               |
| Gama de filetare              | M3 – M12                            |
| Ø exterior D                  | 38 mm                               |
| Ø interior D <sub>1</sub>     | 19 mm                               |
| Suport                        | SK 50                               |
| Normă pentru suport           | DIN 69871                           |
| Normă pentru suport           | ISO 7388-1                          |
| Tip produs                    | Cap de filetare cu schimbare rapidă |

## Accesorii

|  |            |
|--|------------|
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50   | 308795 50  |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50  | 308740 50  |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm                             | 335420 9   |
| Accesoriu pentru moment de strângere pentruȘurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308810 50  |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm                            | 335420 10  |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm                            | 335420 11  |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50   | 308600 50  |
| Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, 8 buc.                                    | 335460     |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm                             | 335610 3,5 |

|   |            |
|---|------------|
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50   | 308610 50  |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50   | 308650 50  |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50   | 308820 50  |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50  | 308790 50  |
| Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50                                  | 308720 50  |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50                           | 308830 50  |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm                          | 335420 4,5 |
| Accesoriu pentru moment de strângere pentruȘurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308812 50  |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50  | 308660 50  |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm                            | 335420 8   |
| Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm                                    | 335645 6   |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50  | 308765 50  |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50   | 308620 50  |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50  | 308785 50  |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm                            | 335610 4,5 |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50  | 308640 50  |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm                          | 335420 3,5 |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm                              | 335610 9   |

|   |            |
|---|------------|
| Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø<br>cozii tarodului 10 mm        | 335645 10  |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat<br>pentru con ISO 50                | 308615 50  |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu<br>fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm | 335420 6   |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu<br>fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm  | 335610 11  |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu<br>fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm   | 335610 7   |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu<br>fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm   | 335610 8   |
| Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø<br>cozii tarodului 7 mm         | 335645 7   |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru<br>con ISO 50                        | 308605 50  |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu<br>fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm   | 335610 6   |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu<br>fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm | 335420 7   |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu<br>fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm  | 335610 10  |
| Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø<br>cozii tarodului 9 mm         | 335645 9   |
| Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø<br>cozii tarodului 4,5 mm       | 335645 4,5 |
| Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø<br>cozii tarodului 3,5 mm       | 335645 3,5 |
| Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø<br>cozii tarodului 8 mm         | 335645 8   |
| Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO<br>50                                | 308760 50  |