

Garant**Capete de filetare, Tip: 20/3****Date comandă**

Numărul de comandă	334100 20/3
GTIN	4045197152367
Clasa articolului	31M

Descriere**Execuție:**

- **Cu inversor de sens încorporat pentru retur automat. După atingerea adâncimii filetului aparatul realizează automat comutarea prin ridicarea arborelui (sistem sferic rezistent la uzură!).**
- **Retur accelerat (cca. factor $1,8 \times n_{max}$).**
- **Compensarea lungimii la tracțiune.**
- **Cu braț opritor pentru siguranță la răsucire.**
- **Nu necesită întreținere**
- **Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.**
- **Cu sistem de schimbare rapidă.**

Aplicație:

Pentru filetare automată pe mașini de găurit cu avans manual și fără inversarea arborelui. Pentru execuția filetelor în găuri străpunse (cu capete Cod 335430) sau în găuri înfundate (cu capete Cod 335620).

Accesorii opționale:

Capete cu schimbare rapidă, consultați: Cod 335420; 335430 (**fără** cuplaj de siguranță cu fricțiune), Cod 335610; 335620 (**cu** cuplaj de siguranță cu fricțiune).

Descriere tehnică

Ø D ₁	31 mm
Turație maximă in avans	500 min ⁻¹
Lungime de la arborele de mașină	170 mm
Con Morse CM	3
L ₁	86 mm
Compensare a lungimii la tracțiune	16,5 mm
Distanța de decuplare B	8 mm
Gamă de filetare	M8 – M20
Ø exterior D	100 mm
Ø D ₂	50 mm
Tip produs	Capete de filetare

Accesorii

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335620 16
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335620 8
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335620 6
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335430 7
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335620 12
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335430 14
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335620 10
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335430 16
	335430 11

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm

335430 9

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm

335620 7

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

335430 8

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335620 11

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335430 10

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335430 6

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm

335430 12

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm

335620 14

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm

335620 9