

SWISS TOOLS

Portsculă axială dublă, pe dreapta, PSC-50, pentru fixare pătrată: 20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	318923 20
GTIN	2050001715531
Clasa articolului	36D

Descriere

Execuție:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Normă pentru suport: ISO 26623-2

Răcire interioară: true

Lungime activă dimensiune A: 98 mm

Lungime de strângere L_1 : 75 mm

B: 30 mm

Ø exterior D: 80 mm

Descriere tehnică

Pentru fixare pătrată	20 mm
Lungime de strângere L_1	75 mm
B	30 mm
Lungime activă dimensiune A	98 mm
Ø exterior D	80 mm
Suport	PSC-50

Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da