



Portsculă forma C1 axială, pe dreapta, Ø cozii d1: 16 mm



Date comandă

Numărul de comandă	319100 16
GTIN	4045197373717
Clasa articolului	32V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Lățimea cozii b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Descriere tehnică

Ø cozii d ₁	16 mm
h ₆	22 mm

Lățimea cozii b_3	13 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 16
h_1	12 mm
h_2	17 mm
b_2	24 mm
b_1	43 mm
h_5	20 mm
l_1	44 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI

Accesorii

Cheie de montaj pentru duză cu bilă Referință 10	319003 10
--	-----------