

SWISS TOOLS

Portsculă axială, individuală, pe stânga, PSC-40, Pentru fixare pătrată: 20mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318902 20
GTIN	2050001715661
Clasa articolului	36D

Descriere**Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Lungime de strângere L ₁	60 mm
B	30 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Pentru fixare pătrată	20 mm
Ø exterior D	80 mm
Suport	PSC-40
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă

