

HOLEX**Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, BT 40, Gama de filetare: M6-20****Date comandă**

Numărul de comandă	334665 M6-20
GTIN	4045197488510
Clasa articolului	32P

Descriere**Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

Aplicație:

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

Accesorii opționale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308835.

Notă:

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Normă pentru suport: ISO 7388-2

Compensarea lungimii presiune: 12,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 12,5 mm

Ø exterior D: 55 mm

Ø interior D₁: 31 mm

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Descriere tehnică

Ø interior D ₁	31 mm
Gama de filetare	M6 – M20
Ø exterior D	55 mm
Compensarea lungimii cursă	12,5 mm
Compensarea lungimii presiune	12,5 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335647 10
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335620 12
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, 9 buc.	335470
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335620 10
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M

Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu frecțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335430 6
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu frecțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335430 16
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu frecțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335620 9
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu frecțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335430 9
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu frecțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335620 8
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu frecțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335647 9
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu frecțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335647 12
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu frecțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335620 14
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu frecțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335647 16
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu frecțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335430 7
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
	335620 7

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

335430 8

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308802 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm

335430 12

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm

335620 16

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm

335430 14

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335430 11

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308795 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat
Recomandat pentru con ISO 40

308720 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat
Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat
pentru con ISO 40

308615 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335430 10

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308760 40

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø
cozii tarodului 8 mm

335647 8

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat
pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat
pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308790 40

308650 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335620 6

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335647 6

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335620 11