

SWISS TOOLS

## Portsculă axială triplă, pe dreapta, PSC-50, pentru fixare pătrată: 20 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	318925 20
GTIN	2050001714220
Clasa articolului	36D

### Descriere

#### Execuție:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

#### Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

#### Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Răcire interioară: da

Lungime activă dimensiune A: 123 mm

Lungime de strângere  $L_1$ : 97 mm

B: 30 mm

$\varnothing$  exterior D: 90 mm

### Descriere tehnică

B	30 mm
Lungime de strângere $L_1$	97 mm
Lungime activă dimensiune A	123 mm
Pentru fixare pătrată	20 mm
$\varnothing$ exterior D	90 mm
Suport	PSC-50

Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portcuțit