



Portsculă forma C1 axială, pe dreapta, Ø cozii d1: 50 mm



Date comandă

Numărul de comandă

319100 50

GTIN

4045197373724

Clasa articolului

32V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 32 mmh₂: 41 mmb₁: 100 mmb₂: 50 mmLățimea cozii b₃: 26 mmh₅: 50 mm

Descriere tehnică

Lățimea cozii b₃

26 mm

l₁

100 mm

b_2	50 mm
b_1	100 mm
h_6	60 mm
h_5	50 mm
h_2	41 mm
h_1	32 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
Ø cozii d_1	50 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI

Accesorii

Cheie de montaj pentru duză cu bilă Referință 10	319003 10
--	-----------