

HOLEX**Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, MK3, Gama de filetare: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	334645 M3-12
GTIN	4045197606808
Clasa articolului	32P

Descriere**Execuție:**

- **Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.**
- **Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.**

Con morse DIN 228 B.

Aplicație:

- **Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.**
- **Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.**
- **Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.**

Accesorii opționale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Notă:

- **Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.**
- **Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.**

Compensarea lungimii presiune: 7,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 7,5 mm

Ø exterior D: 38 mm

Ø interior D₁: 19 mm

Lungime activă dimensiune A: 46 mm

Descriere tehnică

Ø exterior D	38 mm
Compensarea lungimii cursă	7,5 mm

Lungime activă dimensiune A	46 mm
Gama de filetare	M3 – M12
Ø interior D ₁	19 mm
Compensarea lungimii presiune	7,5 mm
Suport	MK3
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

Accesorii

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335610 9
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm	335645 4,5
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335420 11
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm	335610 3,5
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335420 10
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335420 7
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335610 10
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335610 11
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm	335645 3,5
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm	335610 4,5
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335645 9
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335610 7

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335645 8
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335420 6
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335645 10
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335420 8
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335610 8
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm	335420 3,5
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm	335420 4,5
Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, 8 buc.	335460
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335420 9
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335645 7
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335610 6
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335645 6