

HOLEX**Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, Ø cozii 25 mm, Gama de filetare: M6-20****Date comandă**

Numărul de comandă	334626 M6-20
GTIN	4045197488411
Clasa articolului	32P

Descriere**Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de aşchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

Cu coadă cilindrică conform DIN 1835 – Forma B și E.

Aplicație:

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

Accesorii opționale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Notă:

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Compensarea lungimii presiune: 12,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 12,5 mm

Ø exterior D: 55 mm

Ø interior D₁: 31 mm

Lungime activă dimensiune A: 64 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	64 mm
Ø interior D ₁	31 mm
Compensarea lungimii presiune	12,5 mm
Ø exterior D	55 mm
Compensarea lungimii cursă	12,5 mm
Gama de filetare	M6 – M20
Suport	Ø cozii 25 mm
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

Accesorii

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335647 10
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335430 8
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335620 14
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335620 6
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335647 12
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335647 9
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335620 7
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335430 14
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335620 12
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335620 9
	335620 8

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm

335620 16

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335430 11

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335620 11

Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță
cu fricțiune, 9 buc.

335470

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335430 10

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm

335430 7

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø
cozii tarodului 6 mm

335647 6

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø
cozii tarodului 16 mm

335647 16

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm

335430 16

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335430 6

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm

335430 9

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø
cozii tarodului 8 mm

335647 8

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335620 10

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu
fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm

335430 12