

**Garant****Portsculă eco forma B1 radială pe dreapta, scurtă, Ø cozii d1: 50 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319001 50
GTIN	4045197578747
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificate.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco** – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

**Aplicație:**

În special pentru prelucrare exterioară.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

$h_1$ : 25 mm

$h_2$ : 34 mm

$b_1$ : 100 mm

$b_2$ : 50 mm

$h_5$ : 35 mm

$h_6$ : 60 mm

**Descriere tehnică**

Ø cozii d <sub>1</sub>	50 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI

---

## Accesorii

Cheie de montaj pentru duză cu bilă Referință 10	319003 10
--	-----------