

SWISS TOOLS

Suporturi pentru strunjit, PSC 63, Ø de strângere D1: 40mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318888 40
GTIN	2050001672964
Clasa articolului	36D

Descriere**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.
Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

L ₁	83 mm
Ø de prindere D ₁	40 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Ø exterior D	63 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

