

**Garant****Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, SK 40, Gama de filetare: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	334630 M3-12
GTIN	4045197488428
Clasa articolului	31P

**Descriere****Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

**Cu bucsă ușoară, fără joc, pentru compensarea lungimii.**

**Aplicație:**

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

**Accesorii opționale:**

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308835.

**Notă:**

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Compensarea lungimii presiune: 7,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 7,5 mm

Ø exterior D: 38 mm

Ø interior D<sub>1</sub>: 19 mm

Lungime activă dimensiune A: 60 mm

## Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø exterior D	38 mm
Ø interior D <sub>1</sub>	19 mm
Compensarea lungimii cursă	7,5 mm
Gama de filetare	M3 – M12
Compensarea lungimii presiune	7,5 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

## Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm	335610 3,5
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335645 9
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335420 9
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335420 8
	308700 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat  
Recomandat pentru con ISO 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm

335610 4,5

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

308795 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat  
Recomandat pentru con ISO 40

308720 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335420 10

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335420 6

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat  
pentru con ISO 40

308740 40

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø  
cozii tarodului 6 mm

335645 6

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat  
pentru con ISO 40

308630 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

335610 8

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø  
cozii tarodului 3,5 mm

335645 3,5

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø  
cozii tarodului 8 mm

335645 8

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm

335610 7

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø  
cozii tarodului 10 mm

335645 10

Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță  
cu fricțiune, 8 buc.

335460

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335610 10

308802 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335610 11

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm

335420 3,5

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm

335420 11

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335610 6

Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm

335610 9

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm

335645 4,5

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm

335420 4,5

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm

335420 7

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335645 7
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40