

SWISS TOOLS

## Portcuțit de retezat axial, pe dreapta, PSC-63, pentru înălțimea lamei H: 32 mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 318904 32     |
| GTIN               | 2050001673022 |
| Clasa articolului  | 36D           |

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

Pentru prinderea lamelor de retezat.

#### Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Lungime activă dimensiune A: 145 mm

$L_1$ : 110 mm

$\varnothing$  exterior D: 80 mm

Deplasare a axei vârfului f: 22 mm

### Descriere tehnică

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| pentru înălțimea lamei H    | 32 mm  |
| Deplasare a axei vârfului f | 22 mm  |
| Lungime activă dimensiune A | 145 mm |
| $L_1$                       | 110 mm |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Ø exterior D        | 80 mm       |
| Suport              | PSC 63      |
| Normă pentru suport | ISO 26623-2 |
| Răcire interioară   | da          |