

**Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, MK4, Gama de filetare: M6-20****Date comandă**

Numărul de comandă	334646 M6-20
GTIN	4045197606822
Clasa articolului	32P

**Descriere****Execuție:**

- **Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.**
- **Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.**

Con morse DIN 228 B.

**Aplicație:**

- **Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.**
- **Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.**
- **Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.**

**Accesorii opționale:**

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

**Notă:**

- **Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.**
- **Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.**

Compensarea lungimii presiune: 12,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 12,5 mm

Ø exterior D: 55 mm

Ø interior D<sub>i</sub>: 31 mm

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Compensarea lungimii cursă	12,5 mm

Compensarea lungimii presiune	12,5 mm
Ø exterior D	55 mm
Ø interior D <sub>1</sub>	31 mm
Gama de filetare	M6 – M20
Suport	MK4
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

## Accesorii

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335647 6
Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, 9 buc.	335470
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335647 16
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335430 16
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335620 6
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335620 16
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335620 10
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335430 9
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335430 8
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335430 12
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335620 11
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335647 12

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335620 9
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335430 10
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335620 8
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335430 11
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335430 14
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335620 12
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335647 8
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335430 7
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335430 6
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335647 10
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335647 9
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm	335620 14
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm	335620 7