

**Garant****Portsculă eco forma B3 radială pe dreapta, scurtă, Ø cozii d1: 30 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319051 30
GTIN	4045197523655
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco** – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

**Aplicație:**

În special pentru prelucrare exterioară.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

**Descriere tehnică**

$l_1$	22 mm
$h_6$	35 mm
$h_1$	20 mm
Ø cozii $d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$h_5$	38 mm
$b_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
$l_2$	40 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI