

Garant**Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, SK 40, Gama de filetare: M6-20****Date comandă**

Numărul de comandă	334630 M6-20
GTIN	4045197488435
Clasa articolului	31P

Descriere**Execuție:**

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

Cu bucsă ușoară, fără joc, pentru compensarea lungimii.

Aplicație:

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

Accesorii opționale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308835.

Notă:

- **Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.**
- **Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.**

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Compensarea lungimii presiune: 12,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 12,5 mm

Ø exterior D: 55 mm

Ø interior D₁: 31 mm

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Descriere tehnică

Ø interior D ₁	31 mm
Compensarea lungimii presiune	12,5 mm
Compensarea lungimii cursă	12,5 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Gama de filetare	M6 – M20
Ø exterior D	55 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

Accesorii

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335647 9
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm	335430 9
Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm	335620 10
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm	335430 8
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
	335430 7

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm

335430 16

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335647 10

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm

335430 6

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm

335620 7

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm

335620 14

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 14 mm

335430 14

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335430 10

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm

335620 12

Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

335647 8

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

335620 8

Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, 9 buc.	335470
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335647 16
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335647 12
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 12 mm	335430 12
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 16 mm	335620 16
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335647 6
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm	335620 6
Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335620 11
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm	335430 11
	308760 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm

335620 9

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40