



## Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, SK 40, Gama de filetare: M3-12



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 334634 M3-12  |
| GTIN               | 4045197488442 |
| Clasa articolului  | 32P           |

### Descriere

#### Execuție:

- Execuție compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune și la tracțiune.
- Presiune de așchiere reglabilă pentru diverse materiale și diferiți tarozi.

#### Aplicație:

- Execuția fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
- Se poate utiliza pentru filet pe dreapta și pe stânga.
- Pentru mașini cu comandă numerică și centre de prelucrare.

#### Accesorii opționale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultați Cod 335420 – 335660.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308835.

#### Notă:

- Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 – M33 se livrează la cerere.
- Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru mașinile cu răcire interioară.

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Compensarea lungimii presiune: 7,5 mm

Compensarea lungimii cursă: 7,5 mm

Ø exterior D: 38 mm

Ø interior D<sub>1</sub>: 19 mm

Lungime activă dimensiune A: 60 mm

### Descriere tehnică

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Lungime activă dimensiune A   | 60 mm                               |
| Ø exterior D                  | 38 mm                               |
| Compensarea lungimii presiune | 7,5 mm                              |
| Ø interior D <sub>1</sub>     | 19 mm                               |
| Gama de filetare              | M3 – M12                            |
| Compensarea lungimii cursă    | 7,5 mm                              |
| Suport                        | SK 40                               |
| Normă pentru suport           | DIN 69871                           |
| Normă pentru suport           | ISO 7388-1                          |
| Tip produs                    | Cap de filetare cu schimbare rapidă |

## Accesorii

|  |            |
|--|------------|
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40  |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm                           | 335420 6   |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40  | 308615 40  |
| Șurub de tragere etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40  | 308650 40  |
| Șurub de tragere etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40  | 308610 40  |
| Șurub de tragere 90° etașat Recomandat pentru con ISO 40   | 308795 40  |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm                         | 335420 3,5 |
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etașat Recomandat pentru con ISO 40  | 308802 40  |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm                           | 335420 8   |

|   |            |
|---|------------|
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40                                   | 308635 40  |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40                               | 308765 40  |
| Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40       | 308700 40  |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm    | 335610 6   |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40                               | 308790 40  |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm  | 335420 9   |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm   | 335610 10  |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40                               | 308760 40  |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40              | 308806 40  |
| Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40              | 308625 40  |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm  | 335610 3,5 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40                 | 308740 40  |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm   | 335610 11  |
| Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 9 mm    | 335610 9   |
| Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 11 mm | 335420 11  |
| Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 6 mm          | 335645 6   |
| Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40                                   | 308640 40  |
| Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M                           | 308670 40M |
|   | 308830 40  |

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelSO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

335645 8

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 8 mm

335610 8

Set de capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune, 8 buc.

335460

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm

335645 7

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335420 10

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 3,5 mm

335645 3,5

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm

335420 7

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 7 mm

335610 7

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 10 mm

335645 10

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Bucșe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm

335420 4,5

335645 9

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø  
cozii tarodului 9 mm

Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranță cu fricțiune Ø  
cozii tarodului 4,5 mm

335645 4,5

Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat  
Recomandat pentru con ISO 40

308720 40

Bucșe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranță cu  
fricțiune Ø cozii tarodului 4,5 mm

335610 4,5