



## Portsculă forma B4 radială pe stânga, scurtă, Ø cozii d1: 16 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	319060 16
GTIN	4045197373694
Clasa articolului	32V

### Descriere

#### Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificatăe.
- Cu duze sferice pentru răcire.

#### Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

#### Standard:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 12 mm

h<sub>2</sub>: 17 mm

b<sub>1</sub>: 42 mm

b<sub>2</sub>: 25 mm

h<sub>5</sub>: 20 mm

h<sub>6</sub>: 22 mm

### Descriere tehnică

h <sub>1</sub>	12 mm
----------------	-------

$b_2$	25 mm
$l_1$	13 mm
$b_1$	42 mm
Ø cozii $d_1$	16 mm
$h_2$	17 mm
$h_5$	20 mm
$l_2$	24 mm
$h_6$	22 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 16
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI