

**Garant****Portsculă eco forma B5 radială pe dreapta, lungă, Ø cozii d1: 30 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319071 30     |
| GTIN               | 4045197584311 |
| Clasa articolului  | 31V           |

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco** – Pentru utilizare în combinație cu cuțitele normale, cu cuțitele de strung din sistemul GARANT eco Cod 273830 – 273891 și suportul de bază GARANT eco pentru retezare Cod 273651.

**Aplicație:**

În special pentru prelucrare exterioară.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

$h_1$ : 20 mm

$h_2$ : 29 mm

$b_1$ : 100 mm

$b_2$ : 65 mm

$h_5$ : 38 mm

$h_6$ : 28 mm

**Descriere tehnică**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| $h_6$                     | 28 mm            |
| $h_1$                     | 20 mm            |
| $l_1$                     | 22 mm            |
| $l_2$                     | 40 mm            |
| $h_5$                     | 38 mm            |
| Ø cozii $d_1$             | 30 mm            |
| $h_2$                     | 29 mm            |
| $b_2$                     | 65 mm            |
| $b_1$                     | 100 mm           |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 30           |
| Forma                     | B                |
| Tip produs                | Portscule tipVDI |